



EUROPA-ARM

Depuis 1973

Lancer Tactical Stryk Hi-Capa 5.1 Violet/Or

<https://www.europarm.fr/fr/produit-20436-Lancer-Tactical-Stryk-Hi-Capa-5.1-Violet-Or>



Plus de visuels
disponibles
sur le site

Réf.	Désignation	Catégorie légale	Coups	Longueur (cm)	Poids (g)	Type Airsoft	Prix public conseillé
PG9013	Pistolet Airsoft GBB Stryk Hi-Capa 5.1 Violet et Or Lancer Tactical	Vente libre	28	22	910	Gaz	270,00 € TTC

Pistolet airsoft GBB Hi-Capa 5.1 stylé et performant : équilibre entre réactivité compétition et ergonomie terrain.

Réplique **GBB Hi-Capa 5.1** Lancer Tactical à l'esthétique violet/or, conçue pour les joueurs recherchant une plateforme **personnalisable** et une prise en main optimisée pour le tir dynamique.

- **Fonctionnement** : Gas Blowback (GBB)
- **Glissière** : aluminium CNC ajouré, découpes hexagonales pour esthétique et adhérence
- **Frame** : polymère moulé par injection avec *stippling* antidérapant
- **Compatibilité** : pièces Tokyo Marui Hi-Capa 5.1 (large gamme d'upgrades)
- **Mires** : fibres optiques avant et arrière intégrées
- **Magwell** : évasé pour rechargements accélérés
- **Détente** : style compétition squelettée, course légère
- **Sécurité** : levier ambidextre avec queue de castor fonctionnelle
- **Rail** : Picatinny inférieur pour lampe/laser
- **Chargeur** : gaz 28 coups
- **Performance** : 300–330 FPS à la bille 0.20 g (selon gaz et réglages)
- **Filetage** : canon 11 mm CCW (compatible adaptateurs silencieux/traceur)

Le **Stryk Hi-Capa 5.1 Violet/Or** mise sur l'équilibre : une **glissière CNC ajourée** pour alléger le cycle, une **frame texturée** pour le contrôle, et des éléments « compétition » (magwell, détente squelettée) pour les manipulations rapides.

Ergonomie & sensations

La prise en main est immédiate grâce au stippling prononcé et au magwell évasé — idéal pour les rechargements sous pression. La détente de style compétition réduit la course pour un départ net et reproductible, tandis que le **blowback** offre une sensation de recul réaliste adaptée au tir dynamique.

Compatibilité & évolutivité

Basée sur le standard **Tokyo Marui Hi-Capa 5.1**, la réplique accepte une large palette de pièces internes et externes : chargeurs, ressorts, pièces gearbox compatibles TM (pour les éléments spécifiques Hi-Capa), organes de visée, et systèmes de détente. Le **filetage 11 mm CCW** facilite l'ajout d'accessoires sonores/visuels via adaptateur.

Usage & réglages

Comptez environ **300–330 FPS** avec bille 0.20 g suivant le type de gaz et la température. Pour une durabilité optimale : nettoyez le canon régulièrement, lubrifiez modérément joints et nozzle, et utilisez des gaz recommandés pour GBB (Green Gas ou équivalent adapté).

Sécurité & conformité

Vente aux personnes majeures (+18 ans). Respectez la réglementation locale (limitation de puissance éventuelle ? 2 J en Europe) et portez des protections oculaires homologuées en toutes circonstances.

FAQ

Quel type de gaz utiliser ?

Utilisez du **Green Gas** ou un gaz recommandé pour GBB ; évitez les mélanges inconnus et respectez les conseils du fabricant pour préserver les joints.

La réplique accepte-t-elle les pièces Tokyo Marui Hi-Capa 5.1 ?

Oui — la compatibilité avec les pièces **Tokyo Marui Hi-Capa 5.1** permet une large personnalisation (chargeurs, upgrades externes et internes spécifiques Hi-Capa).

Peut-on monter un silencieux ?

Le canon dispose d'un **filetage 11 mm CCW** ; la plupart des silencieux/traceurs s'installent via un adaptateur 11?14 mm si nécessaire.

Quelle capacité de chargeur ?

Chargeur gaz standard : **28 coups** (à vérifier selon le modèle de chargeur et le fabricant).

Que signifie « glissière ajourée » ?

Les découpes réduisent la masse en mouvement pour un cycle plus rapide et apportent une identité visuelle distincte ; elles offrent aussi des points d'appui (découpes hexagonales) facilitant la manipulation de la glissière.

Les prix de vente conseillés sont mentionnés à titre indicatif. Les armuriers sont libres de vendre au prix qu'ils souhaitent. Textes et photos non contractuels, sujet à modification.